

Garant**Vario plus Eco -teränpidin, kupera otsapistoon, Oikea, Ø-alue pisto D1 / D2:
90/130mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274516 90/130
GTIN	4067263950752
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

Sopii:

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D₁ = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D₂ = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	Nrot 273656 – 273749
enintään 1. piston Ø D ₂	130 mm
Sarja	Eco
vähintään 1. piston Ø D ₁	90 mm

enimmäistyöstösyvyys t_{\max}	21 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Pistoleveys w	3 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin