

## Mitutoyo

### Absoluuttinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 25mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	434065 25
GTIN	4946368850290
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

##### Malli:

Monikäyttöinen vakiomittakello. Luotettava ja helppokäyttöinen.

- **Kaksisuuntainen tiedonsiirto mahdollista, esimerkiksi parametrintiin tietokoneen kautta (Digimatic S1 -liitäntä).**
- **ABSOLUTE-järjestelmän kanssa. Alkuaseto asetetaan kerran, ja se pysyy absoluuttisena nollapisteenä seuraavaan paristonvaihtoon asti.**
- **Arvojen lukeminen on helppoa suuren digitaalisen/analogisen näytön ansiosta.**
- **Saatavana malli, jossa on 0,5 µm:n digitaaliset askeleet.**
- **Yksinkertainen laskenta ja huippuarvojen tunnistaminen on mahdollista.**
- **Varustettu varoitustoiminnolla kalibrointisuunnitelmaa varten.**
- **GO/±NG-arviointi suoritetaan asettamalla ylempi ja alempi toleranssi.**
- **Hälytys alhaisen jännitteen, asetusvirheen, anturivirheen, näytön ylityksen jne. takia.**
- **Näyttö 330° käännettävissä.**
- **Toiminnon esto suojaa mittakelloa luvattomalta käytöltä.**

##### Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvedisuoju) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumiselta, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

##### Käyttötiedot:

- **Absoluuttinen lineaarinen kooderi, jossa on sähköstaattinen kapasitanssi.**

- **Mittausaajuus (MAX/MIN/RANGE): 50× sekunnissa.**
- **Varren halkaisija: 8 mm.**
- **Mittauskärki: kovametallikuula, kierre M2,5×0,45.**
- **Pariston käyttöaika: noin 2700 tuntia jatkuvassa käytössä.**

#### Toimituksen sisältö:

Digitaalinen mittakello, mukana 1× CR2032-paristo.

#### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497081, vara- ja erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

## Tekninen kuvaus

Paristotyyppi	Nappiparisto
IP-suojaluokka	IP 42
Kalibrointi	C1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittausalue	0 - 25 mm
Rungon paksuus	44,2 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Virtakytkin	kyllä
Mittausvoima	≤1,8 N
Kiinnitysvarren pituus	19,5 mm
Kotelon Ø	59 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,02 mm
Lukema	0,01 mm
Standardi	Tehdasnormi
Numerokorkeus	11 mm
Taustavalaistu näyttö	ei
Liitäntä	USB-rajapinta
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
Esiasetustoiminto	kyllä

mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Mittakello

## Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm	023000 30
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100