

**Garant****Vario plus Eco -teränpidin, kovera otsapistoon, Oikea, Ø-alue pisto D1 / D2:  
26/39mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274518 26/39
GTIN	4067263950813
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

**Sopii:**

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

**Huomautus:**

D<sub>1</sub> = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D<sub>2</sub> = enimmäis-Ø 1. pistolle.

**Tekninen kuvaus**

enintään 1. piston Ø D <sub>2</sub>	39 mm
vähintään 1. piston Ø D <sub>1</sub>	26 mm
Sopiva kääntöterä	Nrot 273656 – 273749
Sarja	Eco

enimmäistyöstösyvyys $t_{\max}$	18 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Pistoleveys w	3 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin