

Garant**Jyrsinterä sisä- ja ulkokierteille 55°, HB7735, Kierrettä/ tuuma: 14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218081 14
GTIN	4045197412768
Tuoteluokka	21D

Kuvaus**Malli:**

Vankat jyrsinterät – **korkeat syöttöarvot** ja **hyvä tuottavuus.**

Kaksiteräinen

Käyttö:

55° sisä- ja ulkokierteille standardin B.S84 muk.: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Toleranssiluokka Medium Class A.

Huomautus:

Asennettaessa tulee aina huomioida, että kierrejyrsinterät ovat samoin päin, koska muuten kierteet voivat vääntyä tai vahingoittua! (Sivusuunta on tai ei ole merkitty).

Tekninen kuvaus

Sis-/ulkokäyttö	Sisä
Sis-/ulkokäyttö	Ulko
Kierrettä/ tuuma	14
Pinnoitus	TiAIN

Kierteennousu	1,814 mm
Terien lkm Z	13
Laji	HB7735
Lastuava aine	KM
Kierretyyppi	BSP-LH
Kierretyyppi	BSP
Kierretyyppi	G-LH
Kierretyyppi	G
Kierretyyppi	BSW-LH
Kierretyyppi	BSW
Kylkikulma	55 astetta
Terän koko	25 mm
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyränsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	25 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	20 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
GG(G)	soveltuu	70 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Öljy	sopii rajoituksin		

märkä enintään	soveltuu
märkä vähintään	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin
ilma	sopii rajoituksin