

mimatic
Tool Systems**PolySAW-peruspitidin reiällä, Tyyppi: 19/30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218210 19/30
GTIN	2050001737427
Tuoteluokka	29B

Kuvaus**Malli:**

Sahanterien kiinnitys keskiöruuvilla. **Nelikulmioliitäntä** parantaa voimansiirtoa ja liitännän tukevuutta.

Käyttö:

Kombimalliseen jrsintuurna. **Vain yhdistettyinä PolySAW-G-sahanteriin.**

Toimituksen sisältö:

Mukana kiinnityslevy ja kiinnitysruuvi.

Sisäjähdytys: kyllä

Kauluksen $\varnothing d_1$: 30 mm

Peruspitimen $\varnothing d_2$: 32 mm

Kauluksen pituus L_1 : 20 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 42,5 mm

Kiinnitysreiän \varnothing : 16 mm

Kiinnityslevy: 219846

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	42,5 mm
--------------------------	---------

Kauluksen pituus L_1	20 mm
Kiinnitysruuvi	219838 (SW3; 10,5 Nm)
Kauluksen $\varnothing d_1$	30 mm
Kiinnityslevy	219846
Peruspitimen $\varnothing d_2$	32 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	16 mm
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219838
Kiinnityslevy	219846