

Garant**Jyrsinterä ulkokierteille 60°, HB7720, Nousu: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218070 2
GTIN	4045197412669
Tuoteluokka	21D

Kuvaus**Malli:**

Vankat jyrsinterät – **korkeat syöttöarvot** ja **hyvä tuottavuus.**

Kaksiteräinen

Käyttö:

Metrisille ulkokierteille 60° DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6g.

Huomautus:

Asennettaessa tulee aina huomioida, että kierrejyrsinterät ovat samoin päin, koska muuten kierteet voivat vääntyä tai vahingoittua! (Sivusuunta on tai ei ole merkitty).

Tekninen kuvaus

Sis-/ulkokäyttö	Ulkokierre
Täysprofiili	kyllä
Kierteennousu	2 mm
Sopii kierteille	M16
Terien lkm Z	12

Laji	HB7720
Lastuava aine	KM
Kierrettyyppi	M
Kierrettyyppi	M-LH
Kierrettyyppi	MF-LH
Kierrettyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Terän koko	25 mm
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	120 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	80 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	70 m/min	K
CuZn	soveltuu	120 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu	120 m/min	N
Uni	soveltuu		

märkä enintään

soveltuu