

Garant**Jyrsinterä sisäkierteille 60°, HB7735, Nousu: 3,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218064 3,5
GTIN	4045197447456
Tuoteluokka	21D

Kuvaus**Malli:**

Vankat jyrsinterät – **korkeat syöttöarvot** ja **hyvä tuottavuus.**

Kaksiteräinen

Käyttö:

Metrisille sisäkierteille 60° DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6H.

Huomautus:

Asennettaessa tulee aina huomioida, että kierrejyrsinterät ovat samoin päin, koska muuten kierteet voivat vääntyä tai vahingoittua! (Sivusuunta on tai ei ole merkitty).

Tekninen kuvaus

Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Täysprofiili	kyllä
Pinnoitus	TiAlN
Kierteennousu	3,5 mm
Sopii kierteille	M30; M33

Terien lkm Z	11
Laji	HB7735
Lastuava aine	KM
Kierrettyppi	MF-LH
Kierrettyppi	M-LH
Kierrettyppi	MF
Kierrettyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Terän koko	41 mm
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	25 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	20 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
GG(G)	soveltuu	70 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

ilma

sopii rajoituksin