

**mimatic**  
Tool Systems
**Runko weldonvarsi, Tyyppi: 09/16**

**Tilautiedot**

Tilausnumero	218205 09/16
GTIN	2050001737434
Tuoteluokka	29B

**Kuvaus**
**Malli:**

Sahanterien kiinnitys keskiöruuvilla. **Nelikulmioliitäntä** parantaa voimansiirtoa ja liitännän tukevuutta.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana kiinnityslevy ja kiinnitysruuvi.

Sisäjähdytys: kyllä

Kauluksen  $\varnothing d_1$ : 16,8 mm

Kauluksen pituus  $L_1$ : 35 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 92 mm

Varren  $\varnothing D_s$  h6: 20 mm

Kiinnitysruuvi: 219834 (SW3; 3,8 Nm)

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitysruuvi	219834 (SW3; 3,8 Nm)
Kauluksen $\varnothing d_1$	16,8 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	92 mm
Kauluksen pituus $L_1$	35 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	20 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kiekkojyrsin

---

**Tarvikkeet**

Kiinnitysruuvi

219834