

HEDI

Kaapelikela, muovia, maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 50R



Tilaustiedot

Tilausnumero	081107 50R
GTIN	4003644013494
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Hedi®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

Pistorasiat **maihin F, B, PL ja CZ**. Käyttöön kuivassa ympäristössä.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

IP-suojaluokka: IP 20

Nimellisteho avattuna: 3500 (16 A) W

Kaapeliluokka: H05RR-F

Kaapelin rakenne: 3G1,5

Kaapelin materiaali: Kumi

Kaapelin pituus: 50 m

Pistorasioiden lukumäärä: 4

Tekninen kuvaus

Verkkojännite	250 V
---------------	-------

Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W
Kaapelin pituus	50 m
Kaapelin materiaali	Kumi
Kaapeliluokka	H05RR-F
Kaapelin rakenne	3G1,5
IP-suojausluokka	IP 20
Kotelon materiaali	teräspelti
Pistorasioiden lukumäärä	4
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Diagnosijärjestelmä saatavilla	ei
Tuotetyppi	Jatkokaapelikela