

mimatic
Tool Systems**Sahanterät PolySAW-G Leveys ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218220 50
GTIN	2050001737212
Tuoteluokka	29C

Kuvaus**Malli:**

Katkaisuun, sahaamiseen ja uritukseen.
PolySAW-G:llä työ onnistuu pohjaan asti.

Huomautus:

Ohjelaistumisarvot arvolle a_e max.

Tekninen kuvaus

Peruspitimen tyyppi	13/21
Ø D	50 mm
Terän leveys E	6 mm
Lastuamissyvyys leikkuuta kohti $a_{e\max}$	14,2 mm
Terien lkm Z	32
Varsi	reiällä
Pinnoitus	TiAlN
Syöttö f_z	0,015 mm

Raaka-aine	TKM
Tuotetyyppi	Leikkuupala jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	300 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	150 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
GG(G)	soveltuu	120 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Runkoweldonvarsi Tyyppi 13/21	218205 13/21
-------------------------------	--------------