

Garant**Jyrsinterä ulkokierteille 60°, HB7735, Nousu: 1mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	218071 1
GTIN	4045197412690
Tuoteluokka	21D

Kuvaus

Malli:

Vankat jyrsinterät – **korkeat syöttöarvot** ja **hyvä tuottavuus**.

Kaksiteräinen

Käyttö:

Metrisille ulkokierteille 60° DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6g.

Huomautus:

Asennettaessa tulee aina huomioida, että kierrejyrsinterät ovat samoin päin, koska muuten kierteennot voivat vääntyä tai vahingoittua! (Sivusuunta on tai ei ole merkitty).

Tekninen kuvaus

Sis-/ulkokäyttö	Ulkokierre
Täysprofiili	kyllä
Pinnoitus	TiAlN
Kierteennousu	1 mm
Terien lkm Z	24

Laji	HB7735
Lastuava aine	KM
Kierrettyppi	M-LH
Kierrettyppi	M
Kierrettyppi	MF
Kierrettyppi	MF-LH
Kylkikulma	60 astetta
Terän koko	25 mm
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	25 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	20 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
GG(G)	soveltuu	70 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

