

**mimatic**  
Tool Systems**Runko weldonvarsi, Tyyppi: 11/18****Tilastiedot**

Tilausnumero	218205 11/18
GTIN	2050001737274
Tuoteluokka	29B

**Kuvaus****Malli:**

Sahanterien kiinnitys keskiöruuvilla. **Nelikulmioliitäntä** parantaa voimansiirtoa ja liitännän tukevuutta.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana kiinnityslevy ja kiinnitysruuvi.

Sisäjähdytys: kyllä

Kauluksen  $\varnothing d_1$ : 18,8 mm

Kauluksen pituus  $L_1$ : 40 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 97 mm

Varren  $\varnothing D_s$  h6: 20 mm

Kiinnitysruuvi: 219835 (SW3; 10,5 Nm)

**Tekninen kuvaus**

Varren $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Kauluksen $\varnothing d_1$	18,8 mm
Kauluksen pituus $L_1$	40 mm
Kiinnitysruuvi	219835 (SW3; 10,5 Nm)
Kokonaispituus $L_{ges}$	97 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kiekkojyrsin

---

**Tarvikkeet**

Kiinnitysruuvi

219835