

Garant**Kulmajyrsinpää, 45° viiste, HB730, Ø D h10: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210250 10
GTIN	4045197523068
Tuoteluokka	21M

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_{p,max} \leq 0,5 \times D$.

Tekninen kuvaus

Terän pituus L_2	7,5 mm
Terän Ø D	10 mm
Pään pituus l	13 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,2 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,06 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,04 mm
Kiinnityskoko	10 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Terien lkm Z	4
Sarja	TopCut
Laji	HB730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	N
Nousukulma	38 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$ mm
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä mm
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjäähdytys	ei
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

Tarvikkeet

Asennusavain Tyyppi 8X3

219987 8X3