

**Garant****Jyrsinterä sisäkierteille 60°, HB7735, Nousu: 5mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 218064 5      |
| GTIN         | 4045197447487 |
| Tuoteluokka  | 21D           |

**Kuvaus****Malli:****Vankat** jyrsinterät – **korkeat syöttöarvot** ja **hyvä tuottavuus.**

Kaksiteräinen

**Käyttö:****Metrisille sisäkierteille 60°** DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6H.**Huomautus:**

Asennettaessa tulee aina huomioida, että kierrejyrsinterät ovat samoin päin, koska muuten kierteet voivat vääntyä tai vahingoittua! (Sivusuunta on tai ei ole merkitty).

**Tekninen kuvaus**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Sis-/ulkokäyttö  | Sisäkierre |
| Täysprofiili     | kyllä      |
| Pinnoitus        | TiAlN      |
| Kierteennousu    | 5 mm       |
| Sopii kierteille | M48; M52   |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Terien lkm Z   | 8                       |
| Laji           | HB7735                  |
| Lastuava aine  | KM                      |
| Kierrettyppi   | MF-LH                   |
| Kierrettyppi   | M-LH                    |
| Kierrettyppi   | MF                      |
| Kierrettyppi   | M                       |
| Kylkikulma     | 60 astetta              |
| Terän koko     | 41 mm                   |
| Leikkaussuunta | oikea ja vasen          |
| Tuotetyyppi    | Leikkuupala jyrshintään |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | sopii rajoituksin | 120 m/min      | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | sopii rajoituksin | 110 m/min      | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | sopii rajoituksin | 100 m/min      | P         |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 80 m/min       | P         |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 60 m/min       | P         |
| Teräs < 55 HRC                 | sopii rajoituksin | 25 m/min       | H         |
| Teräs < 60 HRC                 | sopii rajoituksin | 20 m/min       | H         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 80 m/min       | M         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 70 m/min       | M         |
| GG(G)                          | soveltuu          | 70 m/min       | K         |
| CuZn                           | sopii rajoituksin | 120 m/min      | N         |
| Öljy                           | sopii rajoituksin |                |           |
| märkä enintään                 | soveltuu          |                |           |
| märkä vähintään                | soveltuu          |                |           |
| kuiva                          | sopii rajoituksin |                |           |

ilma

sopii rajoituksin