

**Garant****Vario plus Eco -teränpidin, kupera otsapistoon, Oikea, Ø-alue pisto D1 / D2:  
110/170mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274520 110/170
GTIN	4067263962151
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

**Sopii:**

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

**Huomautus:**

D<sub>1</sub> = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D<sub>2</sub> = enimmäis-Ø 1. pistolle.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	Nrot 273656 – 273749
Sarja	Eco
vähintään 1. piston Ø D <sub>1</sub>	110 mm
enintään 1. piston Ø D <sub>2</sub>	170 mm

enimmäistyöstösyvyys $t_{\max}$	28 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Pistoleveys w	4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin