

Garant**Vario plus Eco -teränpidin, kupera otsapistoon, Oikea, Ø-alue pisto D1 / D2:
90/130mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274520 90/130
GTIN	4067263962144
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

Sopii:

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D_1 = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D_2 = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	Nrot 273656 – 273749
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	28 mm
vähintään 1. piston Ø D_1	90 mm
Sarja	Eco

enintään 1. piston $\varnothing D_2$	130 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Pistoleveys w	4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin