

**Garant****Vario plus Eco -teränpidin, kupera otsapistoon, Oikea, Ø-alue pisto D1 / D2: 67/100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274520 67/100
GTIN	4067263962137
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

**Sopii:**

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

**Huomautus:**

$D_1$  = vähimmäis-Ø 1. pistolle /  $D_2$  = enimmäis-Ø 1. pistolle.

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	25 mm
enintään 1. piston Ø $D_2$	100 mm
Sopiva kääntöterä	Nrot 273656 – 273749
Sarja	Eco

vähintään 1. piston $\varnothing D_1$	67 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Pistoleveys w	4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin