

**Garant****Vario plus Eco -teränpidin, kupera otsapistoon, Oikea, Ø-alue pisto D1 / D2:  
52/72mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274520 52/72
GTIN	4067263962120
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

**Sopii:**

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

**Huomautus:**

D<sub>1</sub> = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D<sub>2</sub> = enimmäis-Ø 1. pistolle.

**Tekninen kuvaus**

vähintään 1. piston Ø D <sub>1</sub>	52 mm
enintään 1. piston Ø D <sub>2</sub>	72 mm
Sarja	Eco
enimmäistyöstösyvyys t <sub>max</sub>	25 mm

Sopiva kääntöterä	Nrot 273656 – 273749
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Pistoleveys w	4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin