



## Akkukäyttöinen nauhaviila, Tyyppi: M12FBFL10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077717 M12FBFL10
GTIN	4058546412432
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin kevyt akkukäyttöinen nauhaviila (vain 1,0 kg tai 1,1 kg 2 Ah:n akulla) väsymättömään työskentelyyn.

- **Kaksi nopeustilaa + joustava nopeudensäätö.**
- **Taaksekäyttö – käyttäjä voi valita nauhan suunnan kipinöiden/lastujen suunnan ohjaamiseksi.**
- **Pään 360° säätö ilman työkaluja.**
- **Käyttö yhdellä kädellä – mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa ja sopii erinomaisesti työskentelyyn pään yläpuolella.**

#### Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia.

#### Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen nrosta 073814.

### Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	2,16 m/s <sup>2</sup>
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Hiomanauhan leveys	10 mm
Akkutyyppi	Litium-ioni
akun jännite	12 V

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nauhan nopeus	0 - 1110 m/min
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä	M12 FBFL10
Paino	1 kg
Kierroslukualue	0 - 14500 min <sup>-1</sup>
Hiomanauhan pituus	330
Tuotetyyppi	Nauhaviila