



Akkukäyttöinen nauhaviila, Tyyppi: M12FBFL13



Tilaustiedot

Tilausnumero	077717 M12FBFL13
GTIN	4058546412456
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt akkukäyttöinen nauhaviila (vain 1,0 kg tai 1,1 kg 2 Ah:n akulla) väsymättömään työskentelyyn.

- **Kaksi nopeustilaa + joustava nopeudensäätö.**
- **Taaksekäyttö – käyttäjä voi valita nauhan suunnan kipinöiden/lastujen suunnan ohjaamiseksi.**
- **Pään 360° säätö ilman työkaluja.**
- **Käyttö yhdellä kädellä – mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa ja sopii erinomaisesti työskentelyyn pään yläpuolella.**

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen nrosta 073814.

Tekninen kuvaus

Nauhan nopeus	0 - 1105 m/min
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Hiomanauhan leveys	13 mm
Akkutyyppi	Litium-ioni

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	1,69 m/s ²
akun jännite	12 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä	M12 FBFL13
Kierroslukualue	0 - 14500
Paino	1,1 kg
Hiomanauhan pituus	457
Tuotetyyppi	Nauhaviila