

Honeywell**Kemikaalisuojakäsineet Flextril™ 231, Käsineen koko: 9****Tilastiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 094798 9 |
| GTIN | 13603835714377 |
| Tuoteluokka | 04Q |

Kuvaus**Malli:**

Flextril™ 231. Kemikaalisuojakäsine nitriliä, **keskitasoinen viiltosuoja.** Integroitu Honeywell Moisture Dispersion -teknologia takaa hyvän käyttömukavuuden. Flextril™-pinnoitteen ansiosta hyvä sormien liikkuvuus ja erinomainen pito. Kämmenselässä olevan QR-koodin avulla pääset helposti ja nopeasti käsiksi kaikkiin tärkeisiin teknisiin asiakirjoihin ja eritelmiin. Hyväksytty elintarvikekäyttöön.

Luokan III suojakäsineet.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|------------------------|
| Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
| Seinämän paksuus | 1,7 mm |
| Sarja | Flextril™ |
| Valmistajamerkintä | Flextril™ 231 |
| Käsineen koko | 9 |

| | |
|-------------------------|---|
| Käsineiden ominaisuudet | Elintarvikesertifiointi |
| Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 |
| EN 374 | Tyyppi A (JKMOPT) |
| Kemikaalinkestävyys | JKMOPT |
| EN 388 | 4X32C |
| EN 407 | X1XXXX |
| Materiaali | Nitril |
| Rungon materiaali | Nitril |
| AQL | 0,65 |
| Pituus | 320 mm |
| Paksuus | 1,7 mm |
| Väri | sininen/harmaa |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| Viiltosuojaluokka | C |
| Normi/erikoistilaus | EN 374 |
| Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |