

**Honeywell****Kemikaalisuojakäsineet Flextril™ 211, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 094797 9       |
| GTIN         | 13603835714094 |
| Tuoteluokka  | 04Q            |

**Kuvaus****Malli:**

**Flextril™ 211.** Kemikaalisuojakäsine nitriliä, **kevyt viiltosuoja.** Integroitu Honeywell Moisture Dispersion -teknologia takaa hyvän käyttömukavuuden. Flextril™-pinnoitteen ansiosta hyvä sormien liikkuvuus ja erinomainen pito. Kämmenselässä olevan QR-koodin avulla pääset helposti ja nopeasti käsiksi kaikkiin tärkeisiin teknisiin asiakirjoihin ja eritelmiin. Hyväksytty elintarvikekäyttöön.

Luokan III suojakäsineet.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Valmistajamerkintä | Flextril™ 211          |
| Seinämän paksuus   | 1,3 mm                 |
| Sarja              | Flextril™              |
| Käsineen koko      | 9                      |
| Käsintyyppi        | Kemikaalisuojakäsineet |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Käsineiden ominaisuudet | Elintarvikesertifiointi                         |
| Suojausluokka           | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 |
| EN 374                  | Tyyppi A (JKMOPT)                               |
| Kemikaalinkestävyys     | JKMOPT  |
| EN 388                  | 4X21A   |
| EN 407                  | X1XXXX  |
| Materiaali              | Nitril  |
| Rungon materiaali       | Nitril  |
| AQL                     | 0,65  |
| Pituus                  | 350 mm  |
| Paksuus                 | 1,3 mm  |
| Väri                    | sininen/harmaa                                  |
| Käyttö                  | uudelleenkäytettävä                             |
| Normi/erikoistilaus     | EN 374  |
| Tuotetyyppi             | Kemikaalisuojakäsineet                          |