

Honeywell**Kemikaalisuojakäsineet Flextril™ 101V, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094796 9
GTIN	13603835714100
Tuoteluokka	04Q

Kuvaus**Malli:**

Flextril™ 101V. Kemikaalisuojakäsine nitriliä **kuviin ja märkiin työympäristöihin.** Integroitu Honeywell Moisture Dispersion -teknologia takaa hyvän käyttömukavuuden. Flextril™-pinnoitteen ansiosta hyvä sormien liikkuvuus ja erinomainen pito. Kämmenselässä olevan QR-koodin avulla pääset helposti ja nopeasti käsiksi kaikkiin tärkeisiin teknisiin asiakirjoihin ja eritelmiin. Hyväksytty elintarvikekäyttöön.

Luokan III suojakäsineet.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Seinämän paksuus	0,28 mm
Sarja	Flextril™
Käsinetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet
Käsineen koko	9
Valmistajamerkintä	Flextril™ 101V

Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Suojausluokka	Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
EN 374	Tyyppi A (JKNOPT)
Kemikaalinkestävyys	JKONPT
EN 388	2X01X
Materiaali	Nitril
Rungon materiaali	Nitril
AQL	0,65
Pituus	330 mm
Paksuus	0,28 mm
Väri	sininen
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Normi/erikoistilaus	EN 374
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet