

**Honeywell****Kemikaalisuojakäsineet Flextril™ 101V, Käsineen koko: 10****Tilastiedot**

Tilausnumero	094796 10
GTIN	883940392059
Tuoteluokka	04Q

**Kuvaus****Malli:**

**Flextril™ 101V.** Kemikaalisuojakäsine nitriliä **kuviin ja märkiin työympäristöihin.** Integroitu Honeywell Moisture Dispersion -teknologia takaa hyvän käyttömukavuuden. Flextril™-pinnoitteen ansiosta hyvä sormien liikkuvuus ja erinomainen pito. Kämmenselässä olevan QR-koodin avulla pääset helposti ja nopeasti käsiksi kaikkiin tärkeisiin teknisiin asiakirjoihin ja eritelmiin. Hyväksytty elintarvikekäyttöön.

Luokan III suojakäsineet.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Valmistajamerkintä	Flextril™ 101V
Käsineen koko	10
Sarja	Flextril™
Seinämän paksuus	0,28 mm
Käsintyyppi	Kemikaalisuojakäsineet

Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Suojausluokka	Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
EN 374	Tyyppi A (JKNOPT)
Kemikaalinkestävyys	JKONPT
EN 388	2X01X
Materiaali	Nitril
Rungon materiaali	Nitril
AQL	0,65
Pituus	330 mm
Paksuus	0,28 mm
Väri	sininen
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Normi/erikoistilaus	EN 374
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet