

Honeywell**Kemikaalisuojakäsineet Flextril™ 211, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094797 7
GTIN	13603835714117
Tuoteluokka	04Q

Kuvaus**Malli:**

Flextril™ 211. Kemikaalisuojakäsine nitriliä, **kevyt viiltosuoja.** Integroitu Honeywell Moisture Dispersion -teknologia takaa hyvän käyttömukavuuden. Flextril™-pinnoitteen ansiosta hyvä sormien liikkuvuus ja erinomainen pito. Kämmenselässä olevan QR-koodin avulla pääset helposti ja nopeasti käsiksi kaikkiin tärkeisiin teknisiin asiakirjoihin ja eritelmiin. Hyväksytty elintarvikekäyttöön.

Luokan III suojakäsineet.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Sarja	Flextril™
Käsintyyppi	Kemikaalisuojakäsineet
Valmistajamerkintä	Flextril™ 211
Seinämän paksuus	1,3 mm
Käsineen koko	7

Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Suojausluokka	Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
EN 374	Tyyppi A (JKMOPT)
Kemikaalinkestävyys	JKMOPT
EN 388	4X21A
EN 407	X1XXXX
Materiaali	Nitril
Rungon materiaali	Nitril
AQL	0,65
Pituus	350 mm
Paksuus	1,3 mm
Väri	sininen/harmaa
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Normi/erikoistilaus	EN 374
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet