

Honeywell**Kemikaalisuojakäsineet Flextril™ 231, Käsineen koko: 11****Tilastiedot**

Tilausnumero	094798 11
GTIN	13603835714070
Tuoteluokka	04Q

Kuvaus**Malli:**

Flextril™ 231. Kemikaalisuojakäsine nitriliä, **keskitasoinen viiltosuoja.** Integroitu Honeywell Moisture Dispersion -teknologia takaa hyvän käyttömukavuuden. Flextril™-pinnoitteen ansiosta hyvä sormien liikkuvuus ja erinomainen pito. Kämmenselässä olevan QR-koodin avulla pääset helposti ja nopeasti käsiksi kaikkiin tärkeisiin teknisiin asiakirjoihin ja eritelmiin. Hyväksytty elintarvikekäyttöön.

Luokan III suojakäsineet.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsinetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet
Valmistajamerkintä	Flextril™ 231
Seinämän paksuus	1,7 mm
Käsineen koko	11
Sarja	Flextril™

Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Suojausluokka	Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
EN 374	Tyyppi A (JKMOPT)
Kemikaalinkestävyys	JKMOPT
EN 388	4X32C
EN 407	X1XXXX
Materiaali	Nitril
Rungon materiaali	Nitril
AQL	0,65
Pituus	320 mm
Paksuus	1,7 mm
Väri	sininen/harmaa
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Normi/erikoistilaus	EN 374
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet