

## ejendals

### Hitsaajan suojakäsinepari Tegera® 19, Käsineen koko: 9



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	094121 9
GTIN	7340118300948
Tuoteluokka	04R

#### Kuvaus

**Malli:**

**Tegera® 19.** Hitsaajan yleiskäsine naudan haljasnahkaa. Erittäin luja ja käytössä kestävä. Ranteen kuminauha parantaa istuvuutta. Kestää jopa 100 °C:n kosketuslämpöä. Vuorillinen.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

#### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	TEGERA 19
Käsineen koko	9
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	320 - 365 mm
Rungon materiaali	Naudan haljasnahkaa
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta

Sisältö	1
Materiaali	Naudan haljasnahkaa
Käyttöalue	Heavy Duty
Käyttöalue	Allround
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
EN 388	3143X
EN 407	41314X
EN 12477	Tyyppi A
Hitsausmenetelmä	MIG/MAG
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet