

## ejendals

### Hitsaajan suojakäsinepari Tegera® 130A, Käsineen koko: 10



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	094103 10
GTIN	7340118312415
Tuoteluokka	04R

#### Kuvaus

**Malli:**

**Tegera® 130A.** Vuoriton hitsaajan käsine, jossa on erittäin hyvä kosketustuntuma ja vahvistettu etusormi. Saumoissa on **Kevlar®-lankaa** käyttöön vaativissa työympäristöissä. Kestää jopa **100 °C:n kosketuslämpöä**.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

#### Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
Valmistajamerkintä	TEGERA 130A
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	300 - 350 mm
Rungon materiaali	Vuohen pintanahkaa
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta

Sisältö	12
Materiaali	Vuohen pintanahkaa
Käyttöalue	Heavy Duty
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
EN 388	3111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tyyppi B
Hitsausmenetelmä	WIG
Väri	keltainen / valkoinen
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet