




Keskittävä kiinnitin, Leveys: 75mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	363300 75
GTIN	4067263950677
Tuoteluokka	30N

Kuvaus

Malli:

- Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.
- Kokonaan plasmanitrattu ja alapuoli hienojyrsitty.
- Aihion tai valmiin osan kiinnitin, minimaalinen leukojen ja osien siirtyminen.
- Kiinnitysalueen muuttaminen on mahdollista kääntämällä leuat.
- Automaattiorajapinta.
- Sisältää reiät LANG-paikoitusjärjestelmälle, käyttö mahdollista GARANT ZeroClamp sekä Erowa ITS148 -järjestelmissä (vain nro 363300 75) välilevyn avulla.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti 5-sivuseen työstöön. Keskiöity kiinnitys.

Sopii:

Päällileuat nro 363310 – 363324.

Toimituksen sisältö:

Perusrunko, kara, karamutterit.

Erikoistarvike:

Momenttiavain nro 656050, avainhylsy nro 642229 12 (koko 75), nro 642229 13 (koko 120), kiinnityskäpälät nro 363081 80 ja 361165 CS1, GARANT-kiinnityspultti nro 363190, sovitinlevyt nro 363079, 363080, 363085, korkeuskonsoli nro 363090 (yhdessä nron 363079 kanssa), asennusasema nro 358595 52/96.

Huomautus:

Yhteensopivat päällileuat nro 363310 – 363324 eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitys S2 saadaan aikaa leukaa kääntämällä.

Tekninen kuvaus

Paino	2,8 kg
B	75 mm
Korkeus H	36 mm
L	130 mm
Leveys	75 mm
Enimmäskiinnitysvoima	22 kN
Suurin kiristysmomentti	75 Nm
värikoodi	HOLEX ZS 75
Pistomitta	52 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin