

## ejendals

### Käsinepari Tegera® 877, Käsineen koko: 8



#### Tilautiedot

Tilausnumero	094313 8
GTIN	7340118398068
Tuoteluokka	04R

#### Kuvaus

**Malli:**

Tegera® 877. Poikkeuksellisen ohut, mikä takaa hyvän käyttömukavuuden ja maksimaalisen tuntoherkkyyden. Antistaattinen käsine **ESD**-käyttökohteisiin. Soveltuu myös **kosketusnäyttöjen** käyttöön.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

#### Tekninen kuvaus

Käsineen koko	8
Valmistajamerkintä	TEGERA 877
Sisältö	6

Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
EN 388	3120X
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	sininen / musta
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet