

KÄRCHER**Teollisuusimuri, Valmistajamerkintä: IVRL-100DP****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-------------------|
| Tilausnumero | 078522 IVRL-100DP |
| GTIN | 4054278695136 |
| Tuoteluokka | 07D |

Kuvaus**Malli:**

Teollisuusimuri soveltuu **jäähdytysaineiden, voiteluemulsioiden, veden tai öljyn imuun ja erotteluun kiinteiden aineiden (esim. metallilastujen)** yhteydessä.

- **Pieni koko ja kestävä materiaali takaavat erinomaisen liikkuvuuden.**
- **Erinomainen käytön joustavuus ja pitkä käyttöikä, öljynkestävä verkkokaapeli.**
- **Imutoiminto imupään 360° kääntyvän letkuliitännän kautta.**

2-moottorinen, 2,4 kW:n teollisuusimuri, jossa on **kallistettava alusta, 100 litran säiliö ja integroitu tynnyripumppu** helppoa ja täydellistä tyhjennystä varten.

Toimituksen sisältö:

Kääntyvä alusta sekä tyhjennysletku ja täyttöasteen näyttö. **Ilman varusteita. Sopivat varusteet löytyvät nrolla 078524, 078529 ja 078533.**

Huomautus:

100 litran ruostumattomalla terässäiliöllä varustettu malli on saatavana eShopista numerolla 078522 koko IVR-L100DP.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|---------|
| Liitântöjen nimellisärvot | DN50 mm |
|---------------------------|---------|

| | |
|---------------------|----------------------|
| Korkeus | 1320 mm |
| Säiliöiden tilavuus | 100 l |
| Tehonkulutus | 2400 W |
| Leveys | 660 mm |
| Tyhjiö | 230 mbar |
| Paino | 57 kg |
| Turbiinien lkm | 2 |
| Toimintäääni | 68 dB(A) |
| Virtakytkin | kyllä |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Pituus | 840 mm |
| Pölyluokka – imuri | L |
| Ilmavirran määrä | 148 l/s |
| Kaapelin pituus | 6 m |
| Tuotetyyppi | Märkä- ja kuivaimuri |