



## Akkunakertimet, Tyyppi: M12FNB16-0



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078105 M12FNB16-0
GTIN	4058546374112
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin kevyt akkukäyttöinen nakertaja, jossa on automaattinen käynnistystoiminto (leikkuunopeus kasvaa hitaasti käynnistyksen jälkeen) jopa 168 mm:n työsyvyydelle.

· **Leikkaussuunnan muuttaminen ilman työkaluja 90° välein.**

#### Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia, laatikossa.

Mukana 2 matriisipidintä, pitkä ja lyhyt malli.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073808 – 073840.

### Tekninen kuvaus

akun jännite	12 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	1,5 m/s <sup>2</sup>
Lastuamisleveys	5 mm

Paino	1 kg
Akkutyyppi	Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi HB 12 V
Pienimmän kaaren säde	40,7 mm
maksimaalinen katkaisuteho teräkseen	1,6 mm
maksimaalinen katkaisuteho alumiiniin	2,1 mm