

mimatic
Tool Systems**Runko weldonvarsi, Tyyppi: 19/30****Tilastiedot**

Tilausnumero	218205 19/30
GTIN	2050001737304
Tuoteluokka	29B

Kuvaus**Malli:**

Sahanterien kiinnitys keskiöruuvilla. **Nelikulmioliitäntä** parantaa voimansiirtoa ja liitännän tukevuutta.

Toimituksen sisältö:

Mukana kiinnityslevy ja kiinnitysruuvi.

Sisäjähdytys: kyllä

Kauluksen $\varnothing d_1$: 30 mm

Kauluksen pituus L_1 : 55 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 128 mm

Varren $\varnothing D_s$ h6: 32 mm

Kiinnityslevy: 219846

Kiinnitysruuvi: 219838 (SW3; 10,5 Nm)

Tekninen kuvaus

Kiinnityslevy	219846
Kauluksen $\varnothing d_1$	30 mm
Kokonaispituus L_{ges}	128 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Kauluksen pituus L_1	55 mm
Kiinnitysruuvi	219838 (SW3; 10,5 Nm)

varren malli	weldonvarsi
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnityslevy	219846
Kiinnitysruuvi	219838