



Työvalaisin W6R-WORK



Tilaustiedot

Tilausnumero	081229 W6R-WORK
GTIN	4058205030533
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Vankka, joustava ja monipuolinen: Ledlenser W6R Work on parhaimmillaan silloin, kun tilaa on niukasti, esimerkiksi kaapelikanavissa tai moottorituloissa. Joustavan kiinnityksen lisäksi jalan, magneetin tai koukun avulla kompakti työvalaisin vakuuttaa kokoontaitettavalla ja käännettävällä päällä, joka valaisee kapeimmatkin aukot suoraan sisäpuolelta. Ledlenserille tyypillinen valokuvio takaa tarvittavan tarkkuuden – joko laajasti tai kohdennetusti. Tehokas akku voidaan ladata USB-C-liitännän kautta. Muita älykkäitä ominaisuuksia ovat nyppypinta, joka takaa vahvan otteen, käytännöllinen kuljetuslukitus ja akun tyhjenemisestä varoittava toiminto. Joustava työvalaisin, jossa on kaksi valonlähdettä ympäristö- tai kohdevalaistusta varten. Taitettava (180°) ja käännettävä (270°) lampun pää ahtaiden työalueiden valaisemiseen. Kestävä muovikotelo, jossa on luistamaton pintarakenne. Joustava kiinnitys jalan, magneetin ja kokoontaitettavan metallikoukun avulla. Tehokas litiumioniakku, joka on helposti ladattavissa USB-C-liitännän kautta ja jossa on akun ja varaustason ilmaisimien.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Akkukapasiteetti	2,5 Ah
Lamppu	LED-moduuli
ATEX-vyöhyke	ei

Valmistajamerkintä	W6R Work
Paino	180 g
Väriämpötila	6000 - 7500 K
akun jännite	3,7 V
Valovirta	220 - 600 lm
Kokonaispituus	143 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
CRI-arvo	80
Kokonaisleveys	31 mm
Valaisuaika	2 - 6 h
Akkutyyppi	Litium-ioni
IP-suojaluokka	IP 54
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Työvalaisin