



Kynävalaisin W2R-WORK



Tilaustiedot

Tilausnumero	081227 W2R-WORK
GTIN	4058205032063
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Tarkka valo, aina käden ulottuvilla: Ledlenser W2R Work on ladattava kynä- ja testivalaisin asentajille, rakennustyöläisille ja kaikille, jotka arvostavat luotettavaa ja liivin taskuun mahtuvaa valoa. Ledlenserin hyväksi havaittu valonlaatu varmistaa tarkan valaistuksen – joko laajan valonheittimen tai lampun päässä olevan LED-kohdevalon avulla. W2R Work voidaan helposti kiinnittää rintataskuun klipsillä. Vahva akku voidaan ladata nopeasti ja helposti USB-C-liitännän kautta. Muita älykkäitä ominaisuuksia ovat nyppypinta, joka takaa vahvan otteen, käytännöllinen kuljetuslukitus ja akun tyhjenemisestä varoittava toiminto. Kompakti testivalaisin, jossa on kaksi valonlähdettä laajaa ympäristö- tai kohdevalaistusta varten. Tasalaatuinen premium-valokuvio takaa tarkan ja yhtenäisen valaistuksen. Kestävä muovikotelo, jossa on luistamaton pintarakenne ja käytännöllinen klipsi. Tehokas litiumioniakku, joka on helposti ladattavissa USB-C-liitännän kautta ja jossa on varaustason ilmaisins; Ledlenser-huolto voi vaihtaa akun. Kuljetuslukitus suojaa tahattomalta päällekytkennältä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

akun jännite	3,7 V
CRI-arvo	70
Kokonaisleveys	17 mm

Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Valmistajamerkintä	W2R Work
Väriämpötila	6000 - 7500 K
Akkukapasiteetti	0,63 Ah
Lamppu	LED-moduuli
Kokonaispituus	176 mm
IP-suojausluokka	IP 54
Akkutyyppi	Litium-ioni
Valaisuaika	1,5 - 7 h
Valovirta	60 - 220 lm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Paino	61 g
ATEX-vyöhyke	ei
Tuotetyyppi	Työvalaisin