



Työvalaisin W7R-WORK



Tilaustiedot

Tilausnumero	081229 W7R-WORK
GTIN	4058205030564
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Nokkela, innovatiivinen, monipuolinen: Ledlenser W7R Work on ammattilaisen täydellinen työvalaisin, jonka värilämpötilaa voidaan säätää portaattomasti käyttökohteen mukaan ja jonka päässä on lisäksi UV-valo vuotojen havaitsemiseen tai asiakirjojen tarkastamiseen. Taitettava ja käännettävä lampun pää ulottuu myös ahtaille työskentelyalueille. Ledlenserille tyypillinen valokuvio varmistaa vaadittavan tarkkuuden, ja sitä voidaan säätää portaattomasti neutraalin valkoisen ja viileän valkoisen valon välillä. W7R Workin tehokas akku voidaan ladata USB-C-liitännän kautta. Muita hyödyllisiä ominaisuuksia ovat lukuisat kiinnitysmahdollisuudet ja käytännöllinen kuljetuslukitus.

- **Joustava premium-työvalaisin, jossa on kaksi valonlähdettä laajan alueen valaistukseen ja UV-valo (365 nm) vuotojen havaitsemiseen tai asiakirjojen tarkastamiseen.**
- **Portaattomasti säädettävä värilämpötila erilaisiin käyttökohteisiin.**
- **Taitettava (180°) ja käännettävä (270°) lampun pää ahtaiden työalueiden valaisemiseen.**
- **Joustava kiinnitys jalan, magneetin ja kokoontaitettavan metallikoukun avulla.**
- **Tehokas litiumioniakku, ladattavissa USB-C-liitännän kautta.**

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Valaisuaika	2 - 5 h
-------------	---------

Valmistajamerkintä	W7R Work
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
CRI-arvo	80
Lamppu	LED-moduuli
Paino	180 g
Kokonaisleveys	31 mm
akun jännite	3,7 V
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Akkukapasiteetti	2,5 Ah
Valovirta	220 - 600 lm
IP-suojaluokka	IP 54
Väriämpötila	4000 - 7500 K
ATEX-vyöhyke	ei
Kokonaispituus	143 mm
Tuotetyyppi	Työvalaisin