



Työvalaisin W5R-WORK



Tilaustiedot

Tilausnumero	081228 W5R-WORK
GTIN	4058205030502
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Vankka, luotettava, tehokas: Ledlenser W5R Work on valovoimainen voimanpesä ammattilaisen työkalupakissa. Ledlenserille tyypillinen premium-valokuvio varmistaa suurtenkin työskentelyalueiden tarkan valaistuksen – valinnan mukaan joko laaja-alaisesti tai kohdennetusti. Integroidun magneetin ja jalassa olevan koukun ansiosta W5R Work voidaan sijoittaa ja kohdistaa aina joustavasti. Tehokas akku voidaan ladata nopeasti ja helposti USB-C-liitännän kautta. Muita fiksua ominaisuuksia ovat metalliruuvi kokoontaitettavan jalan kiristämistä varten, vahvan otteen antava nyppypinta ja käytännöllinen kuljetuslukitus. Tehokas työvalaisin, jossa on kaksi valonlähdettä ympäristö- tai kohdevalaistusta varten. Kestävä muovikotelo, jossa on luistamaton pintarakenne. Joustava kiinnitys ja valaistus koukun, magneetin ja taittomekanismin ansiosta. Tehokas litiumioniakku, joka on helposti ladattavissa USB-C-liitännän kautta ja jossa on akun ja varaustason ilmaisin. Kuljetuslukitus suojaa tahattomalta päällekytkennältä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

CRI-arvo	80
Paino	153 g
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1

Valaisuaika	3 - 6 h
akun jännite	3,7 V
Valmistajamerkintä	W5R Work
Valovirta	220 - 600 lm
Väriämpötila	6000 - 7500 K
IP-suojaluokka	IP 54
Akkutyyppe	Litium-ioni
Kokonaispituus	153 mm
Lamppu	LED-moduuli
ATEX-vyöhyke	ei
Kokonaisleveys	38 mm
Akkukapasiteetti	2,5 Ah
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppe	Työvalaisin