



KynävalaisinW2-WORK



Tilaustiedot

Tilausnumero	081227 W2-WORK
GTIN	4058205032032
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Tarkka valo, aina käden ulottuvilla: Ledlenser W2 Work on paristokäyttöinen kynä- ja testivalaisin asentajille, rakennustyöläisille ja kaikille, jotka arvostavat luotettavaa ja liivin taskuun mahtuvaa valoa. Ledlenserin hyväksi havaittu valonlaatu varmistaa tarkan valaistuksen – joko laajan valonheittimen tai lampun päässä olevan LED-kohdevalon avulla. W2 Work voidaan helposti kiinnittää rintataskuun klipsillä. Muita älykkäitä ominaisuuksia ovat nyppypinta, joka takaa vahvan otteen, käytännöllinen kuljetuslukitus ja pariston heikkenemisestä varoittava toiminto. Kaksi AAA-paristoa tuottavat valaisimelle energiaa seuraavaa käyttökertaa varten luotettavasti ja helposti. Kompakti housutaskumalli. Kolme valotoimintoa, mukana kohdennettu spottivalo, lampun päässä heijastinlinssi. Akun lataustason näyttö. Helppo kiinnittää integroidun magneetin kautta metallipinnoille (esim. teräspalkkeihin tai moottoreihin). Kippimekanismi mahdollistaa joustavan suuntauksen työalueen valaisemiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

ATEX-vyöhyke	ei
Väriämpötila	6000 - 7500 K
Kokonaiskorkeus	176 mm
Paino	42 g

Valmistajamerkintä	W2 Work
Paristotyyppi	Micro, AAA
Kokonaispituus	24 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
IP-suojaluokka	IP 54
Valovirta	40 - 160 lm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Lamppu	LED-moduuli
Kokonaisleveys	17 mm
CRI-arvo	70
Valaisuaika	10 h
Tuotetyyppi	Työvalaisin