



Työvalaisin W4R-WORK



Tilaustiedot

Tilausnumero	081228 W4R-WORK
GTIN	4058205030441
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Vankka, monipuolinen, kompakti: Ledlenser W4R Work -työvalaisin on luotettava kumppani päivittäiseen työskentelyyn. Ledlenserille tyypillinen premium-valokuvio varmistaa työskentelyalueiden tarkan ja voimakkaan valaistuksen – valinnan mukaan joko laaja-alaisesti tai kohdennetusti. Integroidun magneetin ja käännettävän jalan ansiosta W4R Work voidaan sijoittaa ja kohdistaa aina joustavasti. Tehokas akku voidaan ladata nopeasti ja helposti USB-C-liitännän kautta. Muita fiksua ominaisuuksia ovat klipsi työvaatteisiin tai -varusteisiin kiinnitystä varten, vahvan otteen antava nyppypinta ja käytännöllinen kuljetuslukitus. Kompakti työvalaisin, jossa on kaksi valonlähdettä laajaa ympäristö- tai kohdevalaistusta varten. Kestävä muovikotelo, jossa on luistamaton pintarakenne. Joustava kiinnitys ja valaistus koukun magneetin ja kääntömekanismin ansiosta. Tehokas litiumioniakku, joka on helposti ladattavissa USB-C-liitännän kautta ja jossa on akun ja varaustason ilmaisimien. Kuljetuslukitus suojaa tahattomalta päällekytkennältä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Valaisuaika	2 - 9 h
Kokonaisleveys	28 mm
Paino	91 g

Valovirta	60 - 220 lm
CRI-arvo	70
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
ATEX-vyöhyke	ei
Valmistajamerkintä	W4R Work
Lamppu	LED-moduuli
Akkutyyppe	Litium-ioni
Akkukapasiteetti	0,76 Ah
Kokonaispituus	163 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
IP-suojaluokka	IP 54
akun jännite	3,7 V
Väriämpötila	6000 - 7500 K
Tuotetyyppi	Työvalaisin