



Klipsivalaisin W1R-WORK



Tilaustiedot

Tilausnumero	081226 W1R-WORK
GTIN	4058205032094
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Erittäin kompakti, tehokas, monipuolinen: Ledlenser W1R Work on käytännöllinen klipsivalaisin asentajille, turvallisuushenkilöstölle ja tee-se-itse-harrastajille. Se on helppo kiinnittää klipsillä tai magneetilla esim. työvaatteisiin, lippikiin tai metallipintoihin. Ledlenserin hyväksi havaittu valonlaatu varmistaa tarkan valaistuksen kahdella kirkkaustasolla. 360° kääntyvän nivelen ja kääntyvän lampun pään ansiosta tämä pieni seuralainen antaa valoa juuri sinne, missä sitä tarvitaan. Integroitu akku voidaan ladata nopeasti ja helposti USB-C-liitännän kautta. Muita älykkäitä ominaisuuksia ovat nyppypinta, joka takaa vahvan otteen, käytännöllinen kuljetuslukitus ja akun tyhjenemisestä varoittava toiminto.

- **Erittäin kompakti, ladattava klipsivalaisin, jossa on kaksi kirkkaustasoa.**
- **360° kääntyvä nivel ja kääntyvä lampun pää tarkkaa ja joustavaa valaistusta varten.**
- **Joustava kiinnitys tukevalla klipsillä tai magneetilla.**
- **Integroitu litiumioniakku, joka on helposti ladattavissa USB-C-liitännän kautta ja jossa on akun ja varaustason ilmaisin.**
- **Kuljetuslukitus suojaa tahattomalta päällekytkennältä.**

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

akun jännite	3,7 V
--------------	-------

Valaisuaika	1,5 - 7 h
IP-suojaluokka	IP 54
Kokonaisleveys	38 mm
Valmistajamerkintä	W1R Work
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valovirta	60 - 220 lm
Lamppu	LED-moduuli
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppi	Litium-ioni
ATEX-vyöhyke	ei
Kokonaispituus	32 mm
Kokonaiskorkeus	76 mm
Väriämpötila	6000 - 7500 K
Paino	392 g
CRI-arvo	70
Akkukapasiteetti	0,74 Ah
Tuotetyyppi	Työvalaisin