


Garant**Hydraulikiristysistukka BASIC Kapea, muoto ADB, BT 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 303825 20 |
| GTIN | 4067263239734 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- Pyörimistarkkuus $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Balluffchip-poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus, säätömatka 10 mm.
- Joustava kavennusholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308806, kavennusholkit nro 302135 - 302187.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ø D ₂ | 42 mm |
| Ulkonema A-mitta | 90 mm |
| Ulko-Ø D | 44,5 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 20 mm |
| Sovitin | BT 40 lyhyt |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitysnormi | DIN 6359 |
| Muoto | ADB |
| Sisäjähdytys | kyllä, enint. 80 baaria |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Malli | BT-DC |