

bimos



## Tilaustiedot

Tilausnumero	972673 ESD
GTIN	4016849944005
Tuoteluokka	96B

## Kuvaus

Malli:

Istuimessa ja selkänojassa sähköä johtava ESD-tekonahkaverhoilu. Mukava ja hengittävä, kestävä. Mukavuuspehmuste, ergonominen selkänoja ja vaakasuuntainen tikkaus, kätevät työntökahvat. Ergonomiapaketti: synkronitekniikka ja painon säätö. Kauttaaltaan sähköä johtava yhteys tyynystä ESD-rulliin/-suojatulppiin. Selkänoja, jossa sähköä johtava muovikuori ja työntökahvat. Painon säätö 45–120 kg.

Standardi:

**Sähköä johtava DIN 61340-5-1 mukaan.**

## Tekninen kuvaus

Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Sarja	Work-Tec Ergo
Istuimen kallistuksen säätö asteina	6 astetta
Selkänojan korkeus	580 mm
Istuimen syvyyden säätöalue	60 mm
Istuinmateriaalin väri	musta

Istuimen syvyys	470 mm
Istuimen leveys	460 mm
Istuimen kallistussäädettävä	kyllä
Selkänöjan korkeudensäätöalue	60 mm
Tuolin kantavuus	120 kg
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Korkeudensäätöalue	590 - 860 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä ESD-työtuoli

---

## Tarvikkeet

ESD-pyörät (1 sarja = 5 kpl)	963189
------------------------------	--------