

bimos



## Tilaustiedot

Tilausnumero	972672 ESD
GTIN	4016849943978
Tuoteluokka	96B

## Kuvaus

Malli:

Istuimessa ja selkänojassa sähköä johtava ESD-tekonahkaverhoilu. Mukava ja hengittävä, kestävä. Mukavuuspehmuste, ergonominen selkänoja ja vaakasuuntainen tikkaus, kätevät työntökahvat. Ergonomiapaketti: synkronitekniikka ja painon säätö. Kauttaaltaan sähköä johtava yhteys tyynystä ESD-rulliin/-suojatulppiin. Selkänoja, jossa sähköä johtava muovikuori ja työntökahvat. Painon säätö 45–120 kg.

Standardi:

**Sähköä johtava DIN 61340-5-1 mukaan.**

## Tekninen kuvaus

Sarja	Work-Tec Ergo
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Istuimen syvyyden säätöalue	60 mm
Istuimen kallistussäädettävä	kyllä
Istuimen kallistuksen säätö asteina	6 astetta
Istuinmateriaalin väri	musta

Selkänojan korkeus	580 mm
Selkänojan korkeudensäätöalue	60 mm
Istuimen syvyys	470 mm
Istuimen leveys	460 mm
Tuolin kantavuus	120 kg
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Korkeudensäätöalue	450 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä ESD-työtuoli

---

## Tarvikkeet

ESD-pyörät (1 sarja = 5 kpl)	963189
------------------------------	--------