

Garant**Vääntiösarja Morsekartio / lieriömäinen, myötäpäivään pyörivä, Tyyppi: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	327455 4
GTIN	4067263557999
Tuoteluokka	31G

Kuvaus**Malli:**

- Constant otsapuolen vääntiö, jossa on 60°:n kärkikulma sorvaukseen ja hiontaan.
- Vääntiökärki, jossa on jousikuormitettu, kiinnitettävä keskityskärki, joka takaa välkysettömän ja vakaan kiinnityksen.
- Hyvä pyörintätarkkuus täysin hiotun mekaniikan ansiosta.
- Täydellinen yhdessä keskiökärkien nro 321720, 311750 tai 321770 kanssa.
- Kätevässä GARANT-Systembox-laatikossa 630320.

Toimituksen sisältö:

- 1x vääntiökärjen perusrunko nro 327465 (tarkoitettu käytettäväksi kumpaankin pyörimissuuntaan).
- 2x keskityskärki nro 327488.
- 2x vääntiökiekko nro 327470.

Tekninen kuvaus

Työalueen Ø	17 - 32 mm
Työalueen Ø	26 - 50 mm
Keskiökärkien Ø	10 ja 16 mm
Tuotetyyppi	Vääntiökärki

Tarvikkeet

Keskityskärki vääntöjärjille Keskiökärkien Ø D 16 mm	327488 16
Vääntöjärki Morsekartio / lieriömäinen Tyyppi 4	327465 4
Vääntökierokissa runkoon jysitty hammastus, hiottu Myötäpäivään pyörivä Työalueen Ø 17-32 mm	327470 17-32
Vääntökierokissa runkoon jysitty hammastus, hiottu Myötäpäivään pyörivä Työalueen Ø 26-50 mm	327470 26-50
Keskityskärki vääntöjärjille Keskiökärkien Ø D 10 mm	327488 10