

**Garant****Vääntiösarja Morsekartio / lieriömäinen, myötäpäivään pyörivä, Tyyppi: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	327455 3
GTIN	4067263557982
Tuoteluokka	31G

**Kuvaus****Malli:**

- Constant otsapuolen vääntiö, jossa on 60°:n kärkikulma sorvaukseen ja hiontaan.
- Vääntiökärki, jossa on jousikuormitettu, kiinnitettävä keskityskärki, joka takaa välkysettömän ja vakaan kiinnityksen.
- Hyvä pyörintätarkkuus täysin hiotun mekaniikan ansiosta.
- Täydellinen yhdessä keskiökärkien nro 321720, 311750 tai 321770 kanssa.
- Kätevässä GARANT-Systembox-laatikossa 630320.

**Toimituksen sisältö:**

- 1× vääntiökärjen perusrunko nro 327465 (tarkoitettu käytettäväksi kumpaankin pyörimissuuntaan).
- 2× keskityskärki nro 327488.
- 2× vääntiökiekko nro 327470.

**Tekninen kuvaus**

Keskiökärkien Ø	4 ja 6 mm
Työalueen Ø	9 - 16 mm
Työalueen Ø	13 - 24 mm
Tuotetyyppi	Vääntiökärki

## Tarvikkeet

VääntiökärkiMorsekartio / lieriömäinen Tyyppi 3	327465 3
Vääntiökiekoissa runkoon jysitty hammastus, hiottuMyötäpäivään pyörivä Työalueen Ø 13-24 mm	327470 13-24
Vääntiökiekoissa runkoon jysitty hammastus, hiottuMyötäpäivään pyörivä Työalueen Ø 9-16 mm	327470 9-16
Keskityskärki vääntiökärjille Keskiökärkien Ø D 4 mm	327488 4
Keskityskärki vääntiökärjille Keskiökärkien Ø D 6 mm	327488 6