

**Garant**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	327465 5
GTIN	4067263558149
Tuoteluokka	31G

## Kuvaus

Malli:

Vääntiökärki, jossa on jousikuormitettu keskityskärki. Keskityskärjen kiinnitys, kun vääntiökierros on tasaisessa kosketuksessa, takaa välyksettömän ja vakaan kiinnityksen. Hyvä pyörintätarkkuus täysin hiotun mekaniikan ansiosta, ilman keskityskärkeä ja vääntiökierroja, soveltuu käytettäväksi kumpaankin pyörimissuuntaan. Täysin mekaaninen rakenne jousivoimalla. Ei hydraulineesteestä johtuvia vuotoja. Pään korotetun reunuksen suora kiristys mahdollista pehmeissä muotoleuoissa.

Sopii:

Sorvinkärki nro 321720, 321750 ja 321770.

Erikoistarvike:

Vääntiökierrokset nro 327470 - 327486 ja vanhat mallit nro 327601 – 327651, keskityskärki nro 327488, kartioholkit nro 327492.

## Tekninen kuvaus

Suurin rungon Ø	75 mm
Paino	3,6 kg
Malli	Morsekartio
varren Ø D <sub>s</sub>	67 mm
Pituus C	197 mm
Tuotetyyppi	Vääntiökärki

