

Garant

**Vääntiökiekoissa runkoon jyrstetty hammastus, hiottu Myötäpäivään pyörivä,
Työalueen Ø: 9-16mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	327470 9-16
GTIN	4067263558163
Tuoteluokka	31G

Kuvaus**Malli:**

Vääntiökiekot runsasseosteista työkaluterästä, **runkoon jyrstetty hammastus**, joissa on määritelty hiottu hammasgeometria. Täsmällisesti määritellyt reunasäteet takaavat pidemmän käyttöiän ja optimaalisen pidon.

Sopii:

Vääntiökärjen perusrunko nro 327455, 327465.

Huomautus:

Vääntiökiekot ovat yhteensopivia vanhan CoAE Röhmm -järjestelmän nro 327601/7611/7641/7651 kanssa.

Tekninen kuvaus

Työalueen Ø	9 - 16 mm
Kiinnityskehän Ø A	8 mm
Pituus C	38 mm
siihen sopiva keskiökärjen Ø D	4 mm

Tuotetyyppi

Vääntiökärki