

Garant

**Vääntiökiekoissa runkoon jyrstetty hammastus, hiottu Myötäpäivään pyörivä,
Työalueen Ø: 21-40mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	327470 21-40
GTIN	4067263558200
Tuoteluokka	31G

Kuvaus**Malli:**

Vääntiökiekot runsasseosteista työkaluterästä, **runkoon jyrstetty hammastus**, joissa on määritelty hiottu hammasgeometria. Täsmällisesti määritellyt reunasäteet takaavat pidemmän käyttöiän ja optimaalisen pidon.

Sopii:

Vääntiökärjen perusrunko nro 327455, 327465.

Huomautus:

Vääntiökiekot ovat yhteensopivia vanhan CoAE Röhm -järjestelmän nro 327601/7611/7641/7651 kanssa.

Tekninen kuvaus

Pituus C	30 mm
siihen sopiva keskiökärjen Ø D	12 mm
Työalueen Ø	21 - 40 mm
Kiinnityskehän Ø A	20 mm
Tuotetyyppi	Vääntiökärki

