

Garant

**Vääntiökiekoissa runkoon jyrstetty hammastus, hiottu Myötäpäivään pyörivä,
Työalueen Ø: 26-50mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	327470 26-50
GTIN	4067263558217
Tuoteluokka	31G

Kuvaus**Malli:**

Vääntiökiekot runsasseosteista työkaluterästä, **runkoon jyrstetty hammastus**, joissa on määritelty hiottu hammasgeometria. Täsmällisesti määritellyt reunasäteet takaavat pidemmän käyttöiän ja optimaalisen pidon.

Sopii:

Vääntiökärjen perusrunko nro 327455, 327465.

Huomautus:

Vääntiökiekot ovat yhteensopivia vanhan CoAE Röhm -järjestelmän nro 327601/7611/7641/7651 kanssa.

Tekninen kuvaus

siihen sopiva keskiökärjen Ø D	16 mm
Kiinnityskehän Ø A	25 mm
Työalueen Ø	26 - 50 mm
Pituus C	30 mm
Tuotetyyppi	Vääntiökärki

