



## Akkunakertimet, Tyyppi: 71321161



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078108 71321161
GTIN	4014586898568
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

- Erittäin edullinen käytössä meistin ja matriisin pitkän käyttöiän ansiosta.
- QuickIN-pikavaihtojärjestelmä meistin ja matriisin vaihtoon nopeasti ilman työkaluja.
- Työskentelysuunta vaihdettavissa ilman työkaluja.

**Akkukäyttöinen nakertaja** liikkuvaan käyttöön.

- Hoikan rakenteen erittäin kätevä käyttää vaikeimmissakin työskentelyolosuhteissa.
- Sopii erittäin hyvin enintään 1,3 mm:n paksuisille puolisuunnikaspelleille, joiden vaon syvyys on enintään 85 mm.

**Joustavat nakertajat, hyvä kääntyvyys** ohuille levyille, puolisuunnikaspelleille, aaltopelleille ja profiileille.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana L-BOXX ilman akkua ja ilman laturia.

#### Huomautus:

Sopivia akkuja on saatavilla numeroilla 073851 – 073858 ja aloituspakkauksia numeroilla 073863 – 073867. Laturit numerolla 073866.

### Tekninen kuvaus

Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
---------	----------------------------

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
akun jännite	18 V
Pienimmän kaaren säde	30 mm
Akkutyyppe	Litium-ioni
Lastuamisnopeus	1,9 m/min
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s <sup>2</sup>
suurin työmaterialin paksuus teräs 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
suurin työmaterialin paksuus teräs 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Lastuamisleveys	5 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Valmistajamerkintä	ABLK 18 1.6 E AS
Paino	2,1 kg
Tuotetyyppe	Nakertaja